

## Drahtbindegerät Renz eco C für 23 Ringe (2:1 Teilung)

Preiswertes Drahtbindegerät manuell, mit 2 Hebel Bedienung für manuellen Binde- und Stanzvorgang

### Renz ECO C Drahtbindegerät

Die **Renz ECO C 360** stanzt bis zu 25 Blatt DIN A4 und bindet bis zu 340 Blatt zu einer ansprechenden Präsentationsmappe zusammen.

Ihre Broschüren, Mappen, Dokumente oder Unterlagen können mit dieser hochqualitativen und dennoch kostengünstigen Drahtbindung schnell gebunden werden. Sie bieten eine sichere, formstabile, elegante und langfristige Bindung. Blätter lassen sich sehr leicht um 360 umschlagen, so das nur noch der Platz für eine Seite in Anspruch genommen wird.

Besonders erleichtert wird die Bedienung durch das ergonomische Zweihebelsystem und dem integrierten Haltekamm. Mit den neuen RENZ-Systemen ist auch der ungeübte Anwender in der Lage, perfekte Drahtkammbindungen herzustellen. Die Ergonomie wurde weiter vereinfacht, so dass alle Arbeitsschritte jetzt noch anwenderfreundlicher sind. Erstmals ist es weltweit mit einem Drahtkamm-Tischbindesystem möglich, bis zu 38 mm (1 1/2) zu schließen.

Das Profi-Bindegerät besticht mit seiner Bedienerfreundlichen Handhabung und enormen Bindeleistung.



### Merkmale und Vorzüge:

- Bindet bis maximal 340 Blatt
- Durchmessereinstellung garantiert einfaches und exaktes Schließen des Bindelements
- Spezial gehärtete Stanzmesser für unablässige Nutzung
- Solides und kompaktes Desktop-Design
- Großer Stanzabfallbehälter
- Seitlich offen für Großformate
- Seitlicher Stanzanschlag
- Versetzte Stanzmesser für besseres Stanzergebnis
- Integrierte Maßskala für Dokument- oder Bindeelementgröße

### Artikel-Details

Artikel-Nr.	RENZ-ECO-C-360
Geräteart	Drahtbindung
Teilung	23 Ringe
Stanzung	manuell
Bindekapazität	bis 340 Blatt
Stanzkapazität	25 Blatt
Max. Bindekapazität-Blätter	340
Maßanzeige	nein
Einstellbare Stanztiefe	ja
Seitlicher Stanzanschlag	ja
Für Binderücken bis	34 mm
Stanzmesser ausschaltbar	nein
Max. Stanzkapazität-Blätter	25
Seitlich offen für Großformate	ja
Maße in cm	33,0 x 56,0 x 18,0
Gewicht in kg	15

