

Kühltruhe AL40 umschaltbar auf Tiefkühltruhe mit Schiebedeckeln

Die umschaltbare Kühl- Tiefkühltruhe mit geschäumtem Schiebedeckel eignet sich besonders gut für Lagerräume oder Verkaufsräume im rückwärtigem Bereich zum Beispiel im Kiosk.

Werkseitig wird die umschaltbare Kühl- Tiefkühltruhe als Pluskühlung mit einem Temperaturbereich von +2° C bis +8° C ausgeliefert. Idealer Einsatz für die Kühltruhe sind Getränkeflaschen und die Lagerung von verkaufsfähigen Kühlprodukten. Durch die zwei isolierten Schiebedeckel haben Sie schnellen und direkten Zugriff auf die gelagerten Produkte. Gleichzeitig bieten Ihnen die isolierten Schiebedeckel eine kleine Arbeitsfläche.

Die Kühltruhe kann auch als Tiefkühltruhe mit einem Temperaturbereich von -16° C bis -23° C durch umlegen des Schalters hinter der Maschinenfachblende eingesetzt werden und bietet sich zur Lagerung von verkaufsfähigen Tiefkühlprodukten an.

Mit unserer umschaltbaren Kühl- und Tiefkühltruhe erhalten Sie genügend Stauraum auf kleinster Stellfläche, bei optimaler Mobilität durch 4 Rollen die sich im Lieferumfang zur Selbstmontage befinden. Lieferung erfolgt ohne Körbe, diese finden Sie im Zubehör.



Artikel-Nr.: 9171048
GTIN: 4059395048865



Produktvorteile:

- Lieferung erfolgt Werkseitig als Pluskühlung
- Kühlung Temperaturbereich von +2° C bis +8° C
- Tiefkühlung Temperaturbereich von -16° C bis -23° C
- Umschaltbar mittels Schalter
- Geschäumter Schiebedeckel
- Schiebedeckel als Ablage nutzbar
- Schiebedeckelrahmen mit Vertiefung für energieeffizientes Schließen der Deckel
- Mit 4 Körben (optional) bestückbar
- Hochwertiger umlaufender Aluminiumrahmen
- Stille Kühlung
- Umweltfreundliches Kältemittel R600a
- Manuelles Thermostat
- 77 mm Isolierung
- 4 Rollen zur Selbstmontage beiliegend

Technische Daten:

Geräteart	Kühltruhe
Produktgruppe	B
Herstellerkennung	CUBE 45-2BD100A
Abmessungen außen:	
Breite	1344 mm
Tiefe	694 mm
Höhe	867 mm
Abmessungen innen:	
Breite	1186 mm
Tiefe	536 mm
Höhe	688 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Schiebedeckel
Temperaturbereich von	8 °C
Temperaturbereich bis	-23 °C
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet

Innenmaterial	Stahlblech, weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,203 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	65 kg
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	35 °C
Raumfeuchte bis	75 %
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Wandstärke Isolierung	77 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Niedrigste Ø Fachtemperatur	-18 °C
Nutzzinhalte Tiefkühlung	345 l
Energieverbrauch im Jahr	692 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	36,3
Klimaklasse	7 (+35 °C UT und 75% RF)
EPREL Registrierungsnummer	1563459
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



Elcold Cube 45-2BD100A



692 kWh/annum




345 L



8102/6101

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Korb für Kühltruhe Serie KBS G und CAL

Korb für KBS 28G bis 68 G

GTIN: 4059395029215

Artikel-Nr.: 826462

Direkt zum Produkt



**Direkt zu den technischen
Dokumenten**



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de