

Volltürkühlschrank K 296 grau

Kühlschrank mit gerundeter Tür und Griff. Die Temperatur im Kühlfach wird durch Drehen des Temperatur-Drehreglers eingestellt. Die eingestellte Temperatur auf einer Skala ist am Drehregler ablesbar. Bei Drehung des Thermoreglergriffs im Uhrzeigersinn sinkt die Temperatur im Kühlbereich. Bei geschlossener Kühlschranktür ist sie an der Anzeige des Temperaturreglers ablesbar. Die Zahl „0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7“ bedeutet keine bestimmten Temperaturen. Die Temperatur kann auf einer fünfteiligen Skala reguliert werden. 0 = der Kompressor wird abgeschaltet. Das Kühlgerät ist noch am Stromnetz angeschlossen. 1 = höchste Temperatur (geringste Kühlung) 7 = niedrigste Temperatur (stärkste Kühlung). Das Gerät ist mit eingeschäumten Rückwandverdampfer und Beleuchtung ausgestattet. Die Türdichtung ist servicefreundlich ohne Werkzeug austauschbar. Alle Roste sind innerhalb der vorgeformten Auflagerippen in einem Abstand von 55 mm höhenverstellbar. Die vorne am Gerät befindlichen 2 höhenverstellbaren Füße gleichen kleinere Bodenunebenheiten aus.

Idealer Einsatz im Kleingewerbebereich wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotels, Motels und Catering.



Artikel-Nr.: 9190298
GTIN: 4059395030693



Produktvorteile:

- Volltürkühlschrank
- Betriebskontrollleuchte
- 7 Stufen Temperaturregler
- Stufe 0 Kompressor wird abgeschaltet
- Stufe 1 höchste Temperatur
- Stufe 7 niedrigste Temperatur
- Stille Kühlung
- LED-Innenbeleuchtung
- Gerundete Tür mit Türgriff
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorne
- 2 Transportrollen hinten
- 5 Roste

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Preisgruppe	A
Herstellereerkennung	K 296
Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm
Höhe	1450 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar

Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech grau pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff grau
Anschlusswert Elektro	0,12 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	58 kg
Serienzubehör	4 Roste 497 x 402 mm, 1 Bodenrost
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Stille
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	C
Luftschallemission	41 dB
Bruttoinhalt	270 l
Nutzzinhalt Kühlung	254 l
Energieverbrauch im Jahr	131 kWh
Energieeffizienzklasse	F
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	125
Klimaklasse	T (+16 °C bis +43 °C UT)
Lichtquellenart	LED
EPREL Registrierungsnummer	474258
EU-Label Verordnung	2019/2016

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2019 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2016 für Energieverbrauchskennzeichnung Kühlgeräte, ausgenommen Weinlagerschränke



KBS Gastrotechnik GmbH K 296 grau



131 kWh/annum



254 L



41 dB

2019/2016

Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de