

Eiscreme Impuls-Tiefkühltruhe D 201 mit Glasschiebedeckel

Mit unserer Eiscreme- und Impulstiefkühltruhen D201 mit gebogenem Glasschiebedeckel, bieten wir eine verkaufsfördernde Tiefkühltruhe um Eis und Snacks in Supermarkt, Tankstellen und Kiosk zu präsentieren. Mit unserer Tiefkühltruhe erhalten Sie 190 Liter Bruttoinhalt. Durch die kompakte Bauweise benötigt unsere Kühltruhe nur minimale Stellfläche und kann bauseitig direkt an einer Steckdose in Betrieb genommen werden. Mit einem Temperaturbereich von -15°C bis -23°C , die eingebaute Betriebsleuchte, das im Serienzubehör befindliche Steckschloss und die zur selbstmontage beiliegenden Rollen für maximale Mobilität sind weitere Highlights unserer Tiefkühltruhen mit gebogenem Glasschiebedeckel. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.

Artikel-Nr.: 922022
GTIN: 4059395058062



Produktvorteile:

- Betriebsleuchte
- Außenmaterial Stahlblech weiß
- Innenmaterial Aluminium, gehämmert
- Kältemittel R 290
- Schiebescheiben mit Kunststoffrahmen ummantelt
- Analoges Thermometer
- Manuelles Thermostat
- Steckschloss
- Manuelle Abtauung
- Rückseitiger Tauwasserablauf
- Rollen innenliegend zur Selbstmontage
- Stille Kühlung
- Maximal können 2 Körbe eingebracht werden

Technische Daten:

Geräteart	Tiefkühltruhe
Produktgruppe	B
Herstellerkennung	D 201
Abmessungen außen:	
Breite	725 mm
Tiefe	635 mm
Höhe	890 mm
Abmessungen innen:	
Breite	600 mm
Tiefe	510 mm
Höhe	560 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Schiebedeckel
Temperaturbereich von	-15°C
Temperaturbereich bis	-23°C
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	Aluminium, gehämmert
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,19 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	53 kg
Serienzubehör	Rollen, Steckschloss, 1 Korb

SWS	Ja
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	75 g

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	-18 °C
Nutzzinhalt Tiefkühlung	158 l
Energieverbrauch im Jahr	675 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	50
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturklasse	C1
EPREL Registrierungsnummer	392131
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskenzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Speiseeisgeräte



675 kWh/annum



158 L



2019/2018

Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

**Korb für Tiefkühltruhe D201,301,401
für D 201 bis D 501**

GTIN: 4059395058130

Artikel-Nr.: 6041203

Korb mit Trenngitter
Korb mit Trenngitter für die Tiefkühltruhe D 201 bis D 501

GTIN: 4059395094442

Artikel-Nr.: 6041375

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de