

Steckschlüsselsatz 61-teilig

3/8"-Vierkant-Antrieb 10 DIN 3120

ORION®

Ausführung

- Chrom-Vanadium-Stahl

Vorteil

- hochwertige Einsatzwerkzeuge in robuster, langlebiger Industriequalität
- Umschaltknarre mit 2-Komponenten-Handgriff und Verriegelungsknopf
- Einzelteile werden durch Klemmfunktion sicher aufbewahrt und transportiert



Abtriebart	Schlitz, PH, PZ, Sechskant, Außensechskant, TX
Antrieb	3/8 Zoll
Anzahl Teile im Sortiment/Set	61 STK
Enthaltene Einsätze mit Außen-Sechskant-Abtrieb	6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
Enthaltene lange Einsätze mit Außen-Sechskant-Abtrieb	8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
Enthaltene Einsätze mit Innen-Sechskant-Abtrieb	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm
Enthaltene Einsätze mit Innen- oder Außen-TX Abtrieb	TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55
Enthaltene Einsätze mit Kreuzschlitz-Abtrieb	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
Enthaltene Einsätze mit Schlitz-Abtrieb	5,5 mm, 7 mm, 8 mm
Enthaltene Knarren	3/8 Zoll vierkant
Enthaltene Verlängerungen	75 mm, 250 mm
Enthaltene Quergriffe	170 mm

EAN-Code

4053625210312