



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2437 Werkplaatswagen met werkblad



Profielstaal-/stalen buis constructie, gepoedercoat RAL 5007. Werkblad van beuken multiplex 22 mm dik, met 3-zijdige opstaande rand 80 mm hoog. 1 Tussenetage en 1 afsluitbare schuifladekast, 3 schuiflades 120 mm hoog en 1 schuiflade 180 mm hoog. Kogellagergeleiding en uittrekbeveiliging. 4/5 uittrekbaar. Afmetingen kast (HxBxD: 600x500x600 mm) Gepoedercoat, grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	400
laadvlak lengte (mm)	1120
laadvlak breedte (mm)	650
Etagehoogten (mm)	226, 537, 850
Totale lengte (mm)	1220
Totale breedte (mm)	650
Totale hoogte (mm)	930
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	86
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976024370