

Termékinformációk

12 21 180

Huzalcsupasztító fogó

Alakkésekkel

- Cserélhető késekkel 4, illetve 6 különböző vezető-keresztmetszethez
- Nem sérül a vezető szigetelése a precíz csiszolású alakító késnek köszönhetően; a hajszálvékony litze huzalt kíméletesen elszigetelték
- Szorítópofoák megtartják a huzalt a csupasztításnál
- Beállítható hosszútközővel az egyforma huzalcsupasztító hosszúságokhoz, szériamunkánál
- Egy nyomórugó állítja vissza a fogót a kezdőállásába
- Kés: speciális szerszámacél, olajban edzett
- Fogótest: alumínium



AAA

Általános

Cikkszám	12 21 180
EAN	4003773000815
Fogó	feketére lakkozott
Fogantyúk	műanyag-fogantyú bevonatokkal
Súly	335 g
Méret	180 x 67 x 36 mm

Műszaki jellemzők

Csupaszoló vágási méret négyzetmilliméter	0,5 — 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm ²
AWG	20 — 18 / 16 / 14 / 12 / 10

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk