

Termékinformációk

67 05 200

Erőkímélő homlokcsípőfogók

DIN ISO 5748



- Vágóélekkel puha, kemény huzalhoz és zongorahúrhoz
- Nagy vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



Általános	
Cikkszám	67 05 200
EAN	4003773017943
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	361 g
Méretek	200 x 53 x 22 mm
Szabvány	DIN ISO 5748

Műszaki jellemzők	
Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 5 mm
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,8 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,0 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 2,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

