

Información sobre productos

85 01 250

KNIPEX SmartGrip®

Tenaza de agarre automática

DIN ISO 8976



- Óptimo para cambios a diferentes tamaños de pieza
- Ajuste automático y manejo con una mano para diestros y zurdos
- Fácil acceso a la pieza por el diseño esbelto en la zona de la cabeza y articulación, y por los pernos enrasados de la articulación
- Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos
- Botón de bloqueo para un cómodo transporte con los mangos cerrados
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información general

Núm. de artículo	85 01 250
EAN	4003773061304
Alicate	gris atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico antideslizante
Peso	370 g
Dimensiones	250 x 48 x 13 mm
Norma	DIN ISO 8976
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 1 1/4
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 32 mm
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	36 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



