

Termékinformációk

97 62 145 A

Krimpelő fogó érvéghüvelyekhez

- DIN 46228 1 + 4. rész szerinti érvéghüvelyek préseléséhez a 0,25 - 2,5 mm² tartományban
- Sajtolás jelölt trapéz profilokban, hüvely és vezető biztonságos összekötéséhez
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett



Általános

Cikkszám	97 62 145 A
EAN	4003773060154
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	170 g
Méret	145 x 55 x 19 mm

Műszaki jellemzők

Alkalmazás	érvéghüvelyek
Kapacitás négyzetmilliméter	0,25 — 2,5 mm ²
Fészkek száma	4
AWG	24 — 14

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk