


## Produktinformation

**97 99 357**

### Aderendhülsen mit Kunststoffkragen

DIN 46228-4: 2020-03

- Nenngröße: 10 mm<sup>2</sup>
- Inhalt: 100 Stück
- Kennfarbe: rot
- Einführtrichter aus Polypropylen
- Wärmebeständig bis 105°C
- Werkstoff: E-Cu
- Oberfläche galvanisch verzinkt
- Mindestschichtdicke 3µm



#### Allgemein

Artikel-Nr.	97 99 357
EAN	4003773076582
Norm	DIN 46228-4: 2020-03
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

#### Technische Attribute

Kabel	10 mm <sup>2</sup>
AWG	8
Kennfarbe	rot
L1	28 mm
L2	18 mm
d1	4,5 mm
d2	7,6 mm
S1	0,2 mm
S2	0,4 mm
Menge	100
Isolation	PP
Werkstoff	Kupfer
Oberfläche	reinverzinkt

**Technische Attribute**



*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*