

## Termékinformációk

# 98 13 60

- Ergonóm kialakítású optimális 2 komponensű fogantyú a fáradtságkímélő és kézkímélő erőátadáshoz
- Gördülés gátló fogantyúalak
- Króm-vanádium-molibdén acél

## Csavarhúzó hatlapfejű imbusz csavarokhoz

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V ○

| Altalános |  |
|-----------|--|
| Cikkszám  | 98 13 60   |
| EAN       | 4003773026372  |
| Csúcs     | barnított  |
| Fogantyúk | szigetelő hatású, többkomponensű markolat, VDE-engedéllyel |
| Súly      | 98 g   |
| Méret     | 212 x 35 x 32 mm   |
| Szabvány  | DIN EN 60900 IEC 60900                                     |
|           |  |
|           |  |

| Műszaki jellemzők        |          |
|--------------------------|----------|
| Pengehossz               | 100,0 mm |
| Kulcsnyílás S            | 6,0 mm   |
| Szigeteletlen pengehossz | 15,0 mm  |
| Fogantyúhossz            | 112 mm   |
| VDE-engedéllyel          | igen     |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk