

## fetra chariot à bras porteurs

force 500 kg, plateau longueur x largeur 2000 x 800 mm, 12 bras porteurs, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE

Numéro d'article: 119078



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Chariot à bras porteurs

### 12 bras

chariot à bras porteurs



- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 2000 x 800 mm
- 12 bras porteurs
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage TPE
- Ø de roue 200 mm
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- roulettes pivotantes avec freins
- Produit livré démonté
- frein selon EN 1757-3

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	surface	finition peinture époxy
type de chariot	chariot à bras porteurs	couleur	bleu brillant // RAL5007
charge	500 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
hauteur	1450 mm	pneumatique	TPE
longueur de plateau	2000 mm	Ø de roue	200 mm
largeur de plateau	800 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
équipement chariot	Bras porteurs	roulement	roulement rainuré à billes
rehausse	12 bras porteurs	disposition des roues	rectangulaire
utilisation	à un côté	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau	acier	livraison	démonté
matériau de finition	soudé	Poids	77 kg

## Accessoires

119101		sol pour chariot à bras porteurs, en bois, longueur x largeur 2000 x 600 mm
119104		sol pour chariot à bras porteurs, en bois, longueur x largeur 2000 x 370 mm
119194		roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158760		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158783		Poignée pour chariot à bras porteurs, avec colliers de serrage
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant

225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309745		roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal