


Rollcart platenroller

draagvermogen 200 kg, laadvlak
lengte x breedte 320 x 60 mm,
platform van staal met rubber laag,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 2 wielen, met
massief rubber-banden

Artikelnummer: 139220



Rollcart Platenkar

platenroller



- draagvermogen 200 kg
- laadvlak lengte x breedte 320 x 60 mm
- platform van staal met rubber laag
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 wielen
- wiel Ø 250 mm
- met massief rubber-banden
- wielnaaf met wiellager
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	dolly	banden	massief rubber
type roller	platenroller	wiellager	wiellager
draagvermogen	200 kg	wiel-ø	250 mm

lengte laadvlak	320 mm	hoogte	325 mm
breedte laadvlak	60 mm	lengte	320 mm
materiaal platform	staal	breedte	320 mm
oppervlak platform	met rubber laag	oppervlak	m. poedercoating
materiaal	staal	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal verwerking	gelast	garantie	5 jaar
stuurstang	nee	gewicht	13 kg
wielen aantal/soort	2 wielen		

Dit past ook bij ...

221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
329345		zuigheffer, horizontaal draagvermogen 35 kg, 2 zuigscha(a)l(en) met Ø 150 mm, met zuigschalen met scharnier, romp van kunststof