

Rollcart chariots à dossier

force 1200 kg, plateau longueur x largeur 1600 x 800 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage élastique



Numéro d'article: 158031

Rollcart Chariot à dossier robuste

Force 1200 kg

chariots à dossier

- force 1200 kg
- plateau longueur x largeur 1600 x 800 mm
- hauteur de charge 285 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage élastique

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	poignée	0 pièce
type de chariot	chariots à dossier	rabattable	non
charge	1200 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2

		roulettes fixes
hauteur de charge	285 mm	pneumatique élastique
longueur de plateau	1 600 mm	Ø de roue 200 mm
largeur de plateau	800 mm	roulement roulement à billes
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	équipement roue roulettes pivotantes avec freins
surface de plateforme	antidérapant	longueur 1 660 mm
exécution de plateforme	imperméable	largeur 800 mm
rehausses	aucune	surface de châssis finition peinture époxy
emboîtable	non	couleur bleu gentiane // RAL5010
matériau	acier	Poids 50 kg
norme européenne	non	

Accessoires

157958		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm
158397		roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158404		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique
158408		4 roulettes pivotantes (au lieu de 2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes), pour chariot de manutention, force 600 - 1200 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158409		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyuréthane, force 1200 kg, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158425		plateau pour chariot de manutention, en tôle de zinc, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal