

## Rollcart etagewagen

draagvermogen 600 kg, met 4 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1000 x 640 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

**Artikelnummer: 158147**



## Rollcart Etagewagen

### Draagvermogen 600 kg


etagewagen

- draagvermogen 600 kg
- met 4 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 640 mm
- hoogte x lengte x breedte 1880 x 1000 x 700 mm
- etage(s) van hout
- opbouw 2 kopwanden (stalen buizen)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staal/houtconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- behuizing van staal
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3

## Technische details

|                      |                             |                     |                          |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| transporttoestel     | transportwagen              | etage-inrichting    | recht                    |
| type wagen           | etagewagen                  | wielen aantal/soort | 2 zwenk- en 2 bokwielen  |
| constructies         | 2 kopwanden (stalen buizen) | banden              | TPE                      |
| lengte laadvlak      | 1000 mm                     | diameter wiel       | 200 mm                   |
| breedte laadvlak     | 640 mm                      | wiellager           | groefkogellager          |
| hoogte               | 1880 mm                     | wieluitrusting      | zwenkwielen met rem      |
| etages aantal        | 4 stuks                     | materiaal behuizing | staal                    |
| draagvermogen        | 600 kg                      | in-/uitklapbaar     | nee                      |
| materiaal etage(s)   | hout                        | wielstand           | rechthoekig              |
| etage(s) functie     | uitneembaar                 | oppervlak           | m. poedercoating         |
| materiaal            | staal/hout                  | kleur               | gentiaanblauw // RAL5010 |
| materiaal verwerking | gelast                      | norm                | EN 1757-3 (rem)          |
| lengte               | 1000 mm                     |                     | 1 stuks                  |
| breedte              | 700 mm                      | gewicht             | 71 kg                    |
| euronorm             | nee                         |                     |                          |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 158152 |  | inlegbodem voor etagewagen, lengte x breedte 975 x 690 mm, met houder, van MDF in decor beuken   |
| 158408 |   | 4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagens, draagvermogen 600 - 1200 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |