

## Krause marchepied industriel

estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium, application sûre grâce à main courante

Numéro d'article: 203436



## Krause Marchepied industriel

### utilisation polyvalente

marchepied industriel

- estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm
- 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.)
- profondeur de marche 240 mm
- hauteur x largeur 1750 x 770 mm
- en aluminium
- connexion marches/lisse soudé
- avec 2 roulettes
- application sûre grâce à main courante
- Embouts antidérapants



- poids 11,3 kg
- certification TÜV
- 10 années de garantie

## Détails techniques

technique de montée	marchepied industriel	rabattable	non
matériau	aluminium	roulant	oui
utilisation	à un côté	main courante	oui
hauteur d'estrade	800 mm	connexion d'échelons/de longeron	soudé
largeur d'estrade	520 mm	équipement échelle	2 roulettes
profondeur d'estrade	305 mm	équipement de sécurité échelle	main courante
profondeur des marches	240 mm	étrier de sécurité	non
nombre de marches	4	bac	non
type de marche/d'échelon	marche(s) en tôle striée	soubassement	Embouts antidérapants
hauteur	1750 mm	certification	certification TÜV
largeur	770 mm	garantie	10 années
profondeur	1140 mm	Poids	11,3 kg
charge	150 kg		

## Accessoires

203439



Embase à hauteur réglable pour marchepied industriel, avec revêtement caoutchouc, réglage en hauteur 60 mm

## Cela s'adapte aussi ...

213054



ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm

217108



cutter, avec rétractation de lame automatique, longueur de lame 18 mm, profondeur de coupe 3 - 10 mm, avec clip ceinture et casse-lame

221388



gant à picots, en polyamide coloris gris/noir avec revêtement nitrile, antidérapant, taille 9

222683



papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm

523826



kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc