

META

palletstelling - grondveld

MULTIPAL

hoogte x breedte x diepte 3300 x 1825 x 1100 mm, vaklast 2230 kg, 2 niveaus met traversen, 6 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag in de lengte, draagvermogen per pallet 1100 kg, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 221046



Das Lagersystem




META Palletstelling MULTIPAL

Basisstelling

palletstelling - grondveld

- hoogte x breedte x diepte 3300 x 1825 x 1100 mm
- veldlast 4460 kg
- vaklast 2230 kg
- vakbreedte 1800 mm



- 2 niveaus met traversen
- per 50 mm verstelbaar
- 6 opslagplaatsen (incl. vloeropslag)
- opslag in de lengte
- draagvermogen per pallet 1100 kg
- hoge stabiliteit door gesloten kokerprofielen
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes incl. vloerankers en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)





Technische details

meubeltype	stelling	legborden / niveaus stabiliteit	gesloten kokerprofielen
stellingtype	palletstelling	in hoogte verstelbaar legbord	50 mm
stellingveld	grondveld	vakbreedte	1800 mm
materiaal	staal	oppervlak standaard	verzinkt
hoogte	3300 mm	oppervlak traversen	m. poedercoating
breedte	1825 mm	opstelhoek uitrichting	recht
diepte	1100 mm	kleur traversen	roodoranje // RAL2001
vaklast	2230 kg	kleur uitvoering	roodoranje/verzinkt // RAL 2001
veldlast	4460 kg	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes incl. vloerankers en niveaus zie aanbod
standplaatsen aantal	6 stuks	levering	gedemonteerd
opslagniveau aantal	3 stuks	garantie	5 jaar
opslag	in de lengte	gebruiksaanwijzing veldlast	extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
gebruik	eenzijdig	certificering RAL-RG	RAL-RG 614/1 (21)
legborden / schappen aantal	2 stuks	gewicht	92,8784 kg
legbord-/niveautype	traversen		

Gerelateerde Producten

		2 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
221023		Lengtetraversen voor palletstelling, lengte 1825 mm, max. veldlast 13600 kg, draagvermogen per paar in combinatie met frametype 1 / frametype 2 2700 / 2750 kg, 2 opslagplaatsen bij opslag in de lengte, opslag in de lengte, traversen verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL2001 roodoranje
223686		palletstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3300 x 1910 x 1100 mm, vaklast 2230 kg, 2 niveaus met traversen, 6 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag in de lengte, draagvermogen per pallet 1000 kg, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
691499		aanrijdbescherming, geschikt voor binnen, L-profiel, hoogte 400 mm, van staal in geel/zwart, voor vastschroeven
691863		hoekopzet voor palletstelling, diepte 1100 mm, voor een vaklast van 250 kg, met eindaanslag, van staal gelakt in RAL2001 roodoranje
736815		diepe aflegplank voor palletstelling, diepte 1100 mm, voor een vaklast van 400 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
736826		tussenstuk voor dubbele stelling, lengte 200 mm
767615		diepe aflegplank voor palletstelling, diepte 1100 mm, voor een vaklast van 1100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje

Dit past ook bij ...

213058		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm
216175		kartonnen vouwdozen voor pallets, Van golfkarton met buitenafdekking kraftpapier in bruin, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 1040 x 620 x 510 mm, Voor pakketten tot 500 kg
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
991754		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit