


## tapis antifatique

### Amsterdam

tapis, hauteur x longueur x largeur 14 x 1500 x 910 mm, résiste au feu, en vinyle microcellulaire avec pelliculage PVC (technologie de pelliculage Uni-Fusion™) avec profilé en tôle larmée en noir/jaune, anti-dérapant, isolant contre le froid, amortit les chocs, résistant contre les huiles et produits chimiques



Numéro d'article: 235481




### tapis antifatique

- convient pour zones sèches, industrielles, par ex. usines, convoyeurs, zones de logistique et d'emballage, entrepôts, mais aussi cabinets d'architecture ou supermarchés / pour sollicitations élevées
- tapis
- hauteur x longueur x largeur 14 x 1500 x 910 mm
- en vinyle microcellulaire avec pelliculage PVC (technologie de pelliculage Uni-Fusion™) avec profilé en tôle larmée en noir/jaune
- bordures biseautées pour marcher sans trébucher et support anti-dérapant RedStop™
- anti-dérapant, isolant contre le froid, amortit les chocs
- résistant contre les huiles et produits chimiques
- fonction anti-dérapante R10 testée selon DIN 51130 et BGR 181
- résiste au feu selon la classe de protection incendie Bfl-S1, certification NFSI®





## Détails techniques

équipement du poste de travail	revêtement de sol	largeur	910 mm
revêtement de sol	tapis antifatigue	équipement revêtement de sol	bordures biseautées, support anti-dérapant
confection	tapis	fonction revêtement de sol	anti-dérapant, isolant contre le froid, amortit les chocs
convient pour (secteurs)	zones sèches, industrielles	conducteur d'électricité	non
convient pour (application)	sollicitations élevées	difficilement inflammable	non
lieu d'utilisation	intérieur	résistance	Huiles, produits chimiques
matériau de surface de roulement	vinyle microcellulaire avec pelliculage PVC	à manutentionner	oui
surface de revêtement de sol	profilé en tôle larmée	coupe-feu	résiste au feu
couleur	noir/jaune	norme	DIN 51130 // BGR 181
hauteur	14 mm	certification	classe de protection incendie Bfl-S1 // NFSI®
longueur	1500 mm	Poids	6 kg

## Accessoires

235625		nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts
--------	---	--

## Cela s'adapte aussi ...

213069		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 30 m x 75 mm
221861		chariot à plateaux, force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute