

## laadrail

lengte x breedte 2000 x 200 mm,  
draagvermogen 275 kg, van  
aluminium

Artikelnummer: 242473



## Laadrail

laadrail

- lengte x breedte 2000 x 200 mm
- draagvermogen 275 kg
- beveiligd tegen wegglijden
- van aluminium
- loopvlak geperforeerd
- met GS-vignet

## Technische details

uitrusting werkplaats	laadhulp	laadhulp uitrusting	beveiligd tegen wegglijden
type laadhulp	laadrail	materiaal	aluminium
lengte	2000 mm	loopvlak	geperforeerd
breedte	200 mm	certificering	GS
draagvermogen	275 kg	gewicht	8 kg

## Dit past ook bij ...

148637		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
202880		steekwagen voor kratten, draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubberbanden, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, constructie van staal, gelast, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
204206		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 600 x 400 mm, inhoud 61 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
400932		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil