

Cascao Roue encastrable



force 350 kg, diamètre 200 mm,
avec bandage polyuréthane,
moyeu avec roulement à rouleaux,
jante en polyamide, jante avec
pare-fils

Numéro d'article: 243244



Roue encastrable

- force 350 kg
- diamètre 200 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en polyamide
- jante avec pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polyamide
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	roulement à rouleaux
modèle	Roue	frein	sans
charge	350 kg	pare-fils	oui
pneumatique	polyuréthane	Poids	1,06 kg
Ø de roue	200 mm		

