

veiligheidsrolcontainer

nestainer®

draagvermogen 500 kg, hoogte x
lengte x breedte 1890 x 880 x 725
mm, nuttige hoogte 1590 mm,
opbouwelementen: 3 wanden
(draadgaas), 1 openslaande deur, 1
legbord, dak, frame van staal
galvanisch blauw verzinkt, platform
van staal met veertechniek, met
elastiek-banden



Artikelnummer: 244018





veiligheidsrolcontainer

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1890 x 880 x 725 mm
- nuttige hoogte 1590 mm
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 1 openslaande deur, 1 legbord, dak
- dak met kunststof plaat als regenbescherming
- 1 x draadgaasbodem
- frame van staal galvanisch blauw verzinkt
- platform van staal met veertechniek
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 125 mm
- met elastiek-banden

Technische details

transporttoestel	transportwagen	oppervlak platform	galvanisch verzinkt
type wagen	veiligheidsrolcontainer	platform uitrusting	veertechniek
constructies	3 wanden (draadgaas), 1 openslaande deur, 1 legbord, dak	materiaal onderstel	staal
constructies functie	dak met kunststof plaat als regenbescherming	oppervlak onderstel	galvanisch verzinkt
draagvermogen	500 kg	legbord-/niveautype	draadgaasbodem
hoogte	1890 mm	legborden / schappen aantal	1 stuks
lengte	880 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen
breedte	725 mm	banden	elastiek
nuttige hoogte	1590 mm	wiel-ø	125 mm
nestbaar	ja	euronorm	ja
platform	doorbroken	plafond	ja
materiaal platform	staal	gewicht	71,1 kg

Gerelateerde Producten

219976		draadgaasbodem, draagvermogen 150 kg, van draadgaas, galvanisch blauw verzinkt
243999		kunststof legbord, Voor bak breedte x diepte 705 x 728 mm, draagvermogen 150 kg, van hogedruk polyethyleen in vergelijkbaar met RAL 7046 telegrijs