

## Krause

### Verrijdbare bordestrap

#### STABILO® Professional

bordes hoogte 1,95 m, bordes breedte x diepte 600 x 700 mm, 2 x 8 treden met profiel (incl. bordes), van aluminium, 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem

Artikelnummer: 254319



#### Verrijdbare bordestrap

- bordes hoogte 1,95 m, bordes breedte x diepte 600 x 700 mm
- Voor een werkhoogte tot ca. 3,95 m
- trap beide zijden
- 2 x 8 treden met profiel (incl. bordes)
- diepte trede 175 mm
- van aluminium
- veilig in gebruik door bordes met leuning aan 3 zijden en met kniereling en plint
- balustrade 1000 mm hoog
- leuning als accessoire (niet bij inhoud levering inbegrepen)
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
- gewicht 63,8 kg
- conform EN 131-7
- TÜV getest

- inhoud levering: zonder leuning, apart bestellen
- vanaf een bordeshoogte van 1 m is een leuning aan beide kanten verplicht, bestel direct 2 leuningen mee
- Leveringstoestand voorgemonteerd





## Technische details

stijgtechniek	bordestrap	verrijdbaar	ja
materiaal	aluminium	veiligheidsuitrusting ladder	bordes met leuning aan 3 zijden en met kniereling en plint
gebruik	beide zijden	veiligheidsbeugel	ja
hoogte sokkel	1,95 m	hoogte balustrade	1000 mm
breedte sokkel	600 mm	leuning	als accessoire (niet inbegrepen)
diepte sokkel	700 mm	onderbouw	4 zwenkwielen
treden aantal	2 x 8	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
type trede/sport	treden met profiel	norm	EN 131-7
werkhoogte	3,95 m	inhoud levering	zonder leuning
diepte trede	175 mm	levering	voorgemonteerd
hoogte	2,95 m	certificering	TÜV getest
breedte	1000 mm	gewicht	63,8 kg
diepte	2800 mm		

## Gerelateerde Producten

254322		leuning voor bordestrap, Voor 7 - 8 treden, aanbouw beide zijden
254323		Afzetpalen voor bordestrap, hoogte x breedte 640 x 530 mm
254324		gereedschapsbak voor bordestrap, hoogte x breedte x diepte 100 x 500 x 300 mm

## Dit past ook bij ...

210735		aanrijdbescherming voor stelling, geschikt voor binnen, L-profiel, hoogte x breedte x diepte 400 x 165 x 227 mm, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL1003 signaalgeel, voor vastschroeven
227865		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdombang, helmschaal van polyethyleen in wit
227890		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 43, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
252955		GEDORE R27140015 Pijpsleutel S-mond f.D.1.1/2 inch L.420mm