

steekwagen

draagvermogen 100 kg, steekplaat breedte x diepte 345 x 500 mm, steekplaat vastschroefbaar en vervangbaar, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in geel, wielen met massief rubber-banden

Artikelnummer: 272233



steekwagen

- draagvermogen 100 kg
- steekplaat breedte x diepte 345 x 500 mm
- steekplaat vastschroefbaar en vervangbaar
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in geel
- beugelgreep
- wielen met massief rubber-banden
- wiel Ø 250 mm
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	trapslede	nee
type kar	steekwagen	banden	massief rubber
draagvermogen	100 kg	diameter wiel	250 mm
breedte schep	345 mm	veiligheidsgreep	nee
diepte schep	500 mm	hoogte	1150 mm
schep functie	vastschroefbaar/vervangbaar	breedte	430 mm
materiaal	stalen buis	diepte	800 mm
oppervlak	m. poedercoating	garantie	5 jaar

kleur	geel	gewicht	13,5 kg
klapfunctie	steekplaat		

Dit past ook bij ...

149734		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221283		werkhandschoenen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
227893		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 46, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm