

Flessenkar

draagvermogen 150 kg, voor 2x20 l fles, ladingbeveiliging door borgkettingen en zijdelingse kantelbegrenzing, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in geel, wielen met massief rubber-banden

Artikelnummer: 272246



Flessenkar


- draagvermogen 150 kg
- voor 2x20 l fles
- hoogte x breedte 550 x 1080 mm
- passend voor flessen met Ø 200 mm
- ladingbeveiliging door borgkettingen en zijdelingse kantelbegrenzing
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in geel
- met antislip handgrepen
- wielen met massief rubber-banden
- wiel Ø 250 mm
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	steunwiel	nee
type kar	Flessenkar	veiligheidsgreep	nee
draagvermogen	150 kg	ladingbeveiliging	borgketting, kantelbegrenzing
capaciteit	2x20 l	hoogte	550 mm
voor flessen-ø	200 mm	breedte	1080 mm
materiaal	stalen buis	diepte	530 mm

in-/uitklapbaar	nee	oppervlak	m. poedercoating
trapslede	nee	kleur	geel
banden	massief rubber	garantie	5 jaar
wiel-ø	250 mm	gewicht	14 kg

Dit past ook bij ...

217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
227893		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 46, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht