

Blume Förderanlagen convoyeur à rouleaux

rouleau de manutention en plastique, diamètre de roulette 50 mm, convoyeur longueur x largeur 2 m x 400 mm, empattement 75 mm

Numéro d'article: 399646



BLUME
FÖRDERANLAGEN



Blume Förderanlagen Élément de convoyeur à rouleaux léger

Droit

convoyeur à rouleaux













- rouleau de manutention en plastique
- diamètre de roulette 50 mm
- convoyeur longueur x largeur 2 m x 400 mm
- largeur 440 mm
- empattement 75 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 225 mm et d'une largeur maximale de 600 mm
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 20 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion





Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	largeur du produit transporté ju	600 mm
type de convoyeur	convoyeur à rouleaux	longueur min. du produit transpo	225 mm

composants de convoyeur	élément pour convoyeur	empattement	75 mm
type de roulettes	rouleau de manutention	hauteur de cadre	70 mm
matériau de roulette	plastique	largeur de cadre	20 mm
diamètre de rouleau	50 mm	matériau de cadre	acier
longueur de convoyeur	2 m	surface de cadre	galvanisé
extensible	non	forme de cadre	profilé en U
largeur de convoyeur	400 mm	Poids	22 kg
largeur	440 mm		

Accessoires

126202		butée d'arrêt pour convoyeur à rouleaux, pour largeur de convoyeur 400 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404327		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 550 - 850 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
405057		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 680 - 1100 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
415957		courbe 45 ° pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en plastique, diamètre de roulette 50 mm, largeur du convoyeur 400 mm, empattement 75 mm
416075		courbe 90 ° pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en plastique, diamètre de roulette 50 mm, largeur du convoyeur 400 mm, empattement 75 mm
424346		passage pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en plastique, diamètre de roulette 50 mm, convoyeur longueur x largeur 1 m x 400 mm, empattement 75 mm, avec charnières et poignée
428609		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428664		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 275 - 340 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428711		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428755		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 330 - 395 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428799		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428835		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 390 - 570 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel

429226		Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à rouleaux, utilisation à un côté, au-dessus de la tête, longueur 1 m
429237		Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à rouleaux, utilisation double face, au-dessus de la tête, longueur 1 m
510321		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
510326		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel