

## Blume Förderanlagen convoyeur à galets



rouleau de manutention en acier,  
convoyeur longueur x largeur 3 m x  
600 mm, empattement 100 mm



**Numéro d'article: 409874**



## Blume Förderanlagen Élément de transporteur à galets en acier

### Droit

convoyeur à galets














- rouleau de manutention en acier
- diamètre de roulette 48 mm
- convoyeur longueur x largeur 3 m x 600 mm
- largeur 640 mm
- empattement 100 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 300 mm et d'une largeur maximale de 800 mm
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 20 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion


### Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	largeur du produit transporté ju	800 mm
type de convoyeur	convoyeur à galets	longueur min. du produit transpo	300 mm
composants de convoyeur	élément pour convoyeur	empattement	100 mm
type de roulettes	rouleau de manutention	hauteur de cadre	70 mm




matériau de roulette	acier	largeur de cadre	20 mm
diamètre de rouleau	48 mm	matériau de cadre	acier
longueur de convoyeur	3 m	surface de cadre	galvanisé
extensible	non	forme de cadre	profilé en U
largeur de convoyeur	600 mm	Poids	36 kg
largeur	640 mm		

## Accessoires

410217		passage pour convoyeur à galets, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 48 mm, convoyeur longueur x largeur 1 m x 600 mm, empattement 100 mm, avec charnières et poignée
414499		Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à galets, utilisation à un côté, au-dessus de la tête, hauteur x longueur 70 mm x 1 m
414502		Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à galets, utilisation double face, au-dessus de la tête, hauteur x longueur 70 mm x 1 m
428642		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428686		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, hauteur 275 - 340 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428733		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428777		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, hauteur 330 - 395 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428813		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428857		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, hauteur 390 - 570 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
429044		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
429088		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, hauteur 550 - 850 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
429157		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
429215		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, hauteur 680 - 1100 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel

588423		butée d'arrêt pour convoyeur omnidirectionnel, pour largeur de convoyeur 600 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
--------	---	--

## Cela s'adapte aussi ...

505362		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir
520983		table élévatrice mobile, force 500 kg, plateforme longueur x largeur 855 x 500 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir
523822		kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm