

Megacontainer

hoogte x lengte x breedte 1250 x 1300 x 1150 mm, inhoud 1400 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, met verstevigingsribben, bodem gesloten, sleden



Artikelnummer: 500473

Mega-tank

7-hoog stapelbaar

Megacontainer


- geschikt voor onverpakte levensmiddelen en diepvriesproducten
- hoogte x lengte x breedte 1250 x 1300 x 1150 mm
- inhoud 1400 l
- van polyethyleen in grijs
- wanden gesloten, met verstevigingsribben
- bodem gesloten
- sleden
- 7-voudig stapelbaar
- Met hefapparaten transporteerbaar, met heftruck kantelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +60 °C

Technische details




baktype	Maxi-container	bak functie	Met hefapparaten transporteerbaar, met heftruck kantelbaar
geschikt voor (product/materiaal)	onverpakte levensmiddelen, diepvriesproducten	stapelbaar	ja
euronorm	nee	vouwbaar	nee

inhoud	1400 l	onderrijdbaar	ja
hoogte	1250 mm	onderbouw	sleden
lengte	1300 mm	temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +60 °C
breedte	1150 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
materiaal	polyethyleen	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
stabiliteit/versteviging/schoren	verstevigingsribben	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
wandconstructie	gesloten	kleur	grijs
wand uitrusting	verstevigingsribben	gewicht	75 kg
vloerconstructie	gesloten		

Gerelateerde Producten

531089		stolpdeksel, van polyethyleen, voor container met grote capaciteit met 1400 l inhoud, breedte x diepte 1150 x 1300 mm, in antraciet
--------	---	---

Dit past ook bij ...

240194		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium