


## Thurmetall ladekast

hoogte x breedte x diepte 1000 x 605 x 695 mm, 12 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 500667



THURMETALL



5 YEARS WARRANTY



## Thurmetall Ladekast

### laden met 200 kg draagvermogen

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 1000 x 605 x 695 mm
- constructie van staal
- met greeplijst
- met etikettenlijst
- 12 lade(n)
- laden hoogte 12x75 mm
- draagvermogen per lade 200 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- Per 25 mm verstelbaar
- laden met kleurbeheersysteem
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie






## Technische details

|                         |               |                          |                  |
|-------------------------|---------------|--------------------------|------------------|
| meubeltype              | kast          | uittrekbare lade         | 100 %            |
| type kast               | ladekast      | hoogteverstelraster lade | 25 mm            |
| materiaal               | staal         | beletteringsveld         | etikettenlijst   |
| hoogte                  | 1000 mm       | oppervlak romp           | m. poedercoating |
| breedte                 | 605 mm        | oppervlak front          | m. poedercoating |
| diepte                  | 695 mm        | uittrekblokkering        | uittrekblokkade  |
| kast uitrusting         | lades         | afsluitbaar              | ja               |
| laden aantal            | 12 stuks      | sluitsysteem             | cilinderslot     |
| laden aantal x hoogte   | 12x75 mm      | scheidingswand           | nee              |
| frontheogte 75 mm       | 12 stuks      | greep                    | greeplijst       |
| draagvermogen lade      | 200 kg        | verrijdbaar              | nee              |
| indelingsraster staand  | 50 mm         | certificering            | GS // TÜV        |
| indelingsraster liggend | 30 mm         | garantie                 | 5 jaar           |
| uittrekrail lade        | telescooprail | gewicht                  | 124 kg           |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 501100 |   | scheidingswand, 3 lengteverdelers + 8 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 500 mm, frontheogte 75 mm, breedte 500 mm                           |
| 501140 |  | set inzetbakken, bestaand uit 18 bakken, 6 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, frontheogte 75 mm, breedte 500 mm |
| 501154 |  | set inzetbakken, bestaand uit 15 bakken, 15 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, frontheogte 75 mm, breedte 500 mm                     |
| 501166 |  | schuimrubber bekleding, passend voor ladebreedte 500 mm, breedte 500 mm, in zwart  |
| 501170 |  | antislipmat, passend voor ladebreedte 500 mm, breedte x diepte 500 x 400 mm, dikte 5 mm, in antraciet  |
| 532138 |  | etiketlijst, voor ladekast, breedte 30 mm  |
| 532139 |  | etiketlijst, voor ladekast, breedte 50 mm  |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 147357 |  | milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud   |
| 194847 |  | werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs |
| 520197 |  | gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw                                   |

974176



magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood