

## KLW Lutz werkbank

hoogte x breedte x diepte 750 - 1050  
x 2000 x 800 mm, tafelblad van  
multiplex, draagvermogen 350 kg,  
hoogteverstelling via handslinger, 4-  
voetonderstel, uitrusting: 1 lade,  
frame met moffellak, front met  
moffellak



Artikelnummer: 504625

## KLW Lutz Werkbank

werkbank

- hoogte x breedte x diepte 750 - 1050 x 2000 x 800 mm
- tafelblad van multiplex
- bladdikte 45 mm
- draagvermogen 350 kg
- hoogteverstelling via handslinger
- 4-voetonderstel
- uitrusting: 1 lade
- laden hoogte 1x150 mm
- draagvermogen per lade 100 kg
- ladegeleider 90 %
- constructie van staal
- frame met moffellak
- front met moffellak
- 5 jaar garantie

## Technische details

meubeltype tafel

laden aantal x hoogte 1x150 mm

type tafel	werkbank	fronthoogte 150 mm	1 stuks
vorm onderstel	4-voetonderstel	draagvermogen lade	100 kg
hoogte	750-1050 mm	uittrekbare lade	90 %
breedte	2000 mm	materiaal plaat	multiplex
diepte	800 mm	kleur plaat	beuken
dikte plaat	45 mm	materiaal onderstel	staal
draagvermogen	350 kg	oppervlak onderstel	gemoffeld
in hoogte verstelbaar	ja	oppervlak front	gemoffeld
hoogteverstelling door	handslinger	verrijdbaar	nee
elektrisch geleidend	nee	garantie	5 jaar
werkbank uitrusting	1 lade	gewicht	125 kg
laden aantal	1 stuks		

## Dit past ook bij ...

195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
218989		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1500 x 750 mm, blad van beuken-multiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbil, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
656975		universele container, inhoud 121 l, hoogte x diameter 705 x 557 mm, romp van polyethyleen in grijs
969584		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 836 x 2000 x 750 mm, blad van hout met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs