


Kleine takel

trekbelasting 500 kg,
standaardheffing lengte 1,5 m,
aantal kettingbundels 1

Artikelnummer: 504934



Kleine takel

voor het moeiteloos heffen en trekken van lasten tot 500 kg

kleine takel

- trekbelasting 500 kg
- standaardheffing lengte 1,5 m
- aantal kettingbundels 1
- behuizing in geel
- ketting met corrosiebeschermende zinklaag
- bovenste en onderste haak met veiligheidskleppen
- bouwhoogte 282 mm
- hendel lengte 160 mm
- breedte x diepte 116 x 104 mm
- vrijchakelarm voor snel door laten lopen van de ketting in onbelaste toestand
- hefkracht 25 daN
- lastketting conform DIN EN 818-7-T




Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	bouwhoogte	282 mm
hijswerktuigtype	kleine takel	breedte	116 mm
trekbelasting	500 kg	diepte	104 mm
standaardheffing	1,5 m	lengte hendel	160 mm
bediening heffing	handmatig	lengte lastketting	1,5 m
hefkracht	25 daN	maat g	24 mm
aantal bundels	1 stuks	norm	DIN EN 818-7-T (lastketting)
kleur behuizing	geel	gewicht	2,8 kg
oppervlak ketting	verzinkt		

Gerelateerde Producten

504936		1 meter extra hefhoogte voor kleine takel, voor 1 meter extra hefhoogte met 500 kg draagvermogen, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	--	--

Dit past ook bij ...

142256		platengrijper, draagvermogen 5000 kg, greepzone 0 - 50 mm
210861		mobile schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1010 x 520 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
526536		kraanweegschaal, weegbereik van 0 tot 10000 kg, afleesbaarheid in 1000 g stappen, behuizing van metaal / haak van staal, levering inclusief afstandsbediening