

Bedrunka + Hirth Verrijdbare werkbank

hoogte x breedte x diepte 859 x 1250 x 750 mm, tafelblad van multiplex, geolied, draagvermogen 500 kg, uitvoering frame 4-voetonderstel, uitrusting: 1 lade, 1 kast, 1 legbord, onderstel gelakt in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL 5012 lichtblauw, onderbouw 4 zwenkwielen



bedrunka+hirth



Artikelnummer: 974063

Bedrunka + Hirth Werkplaatswagen

Verrijdbare werkbank




- hoogte x breedte x diepte 859 x 1250 x 750 mm
- tafelblad van multiplex, geolied
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 500 kg
- uitvoering frame 4-voetonderstel
- uitrusting: 1 lade, 1 kast, 1 legbord
- links 1 kast
- rechts 1 lade, 1 legbord
- laden hoogte 1x150 mm
- draagvermogen per lade 100 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- met uittrekstop
- constructie van staal
- onderstel gelakt in RAL7035 lichtgrijs
- front gelakt in RAL 5012 lichtblauw
- met duwgreep
- onderbouw 4 zwenkwielen
- 2 zwenkwielen met rem

- wiel Ø 125 mm
- GS- en TÜV-getest

Technische details

meubeltype	tafel	uittrekrail lade	kogelgelagerd
type tafel	werkbank	uittrekblokkering	ja
vorm onderstel	4-voetonderstel	materiaal plaat	multiplex
hoogte	859 mm	oppervlak plaat	geolied
breedte	1250 mm	kleur plaat	beuken
diepte	750 mm	materiaal onderstel	staal
dikte plaat	40 mm	oppervlak onderstel	gelakt
draagvermogen	500 kg	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
in hoogte verstelbaar	nee	oppervlak front	gelakt
elektrisch geleidend	nee	kleur voorkant	blauw // RAL 5012
werkbank uitrusting	1 lade, 1 kast, 1 legbord	legborden aantal	1 stuks
onderbouwelementen links	1 kast	deuren aantal	1 stuks
onderbouwelementen rechts	1 lade, 1 legbord	verrijdbaar	ja
laden aantal	1 stuks	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
laden aantal x hoogte	1x150 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
fronthoogte 150 mm	1 stuks	diameter wiel	125 mm
draagvermogen lade	100 kg	certificering	GS // TÜV
uittrekbare lade	100 %	gewicht	71 kg

Dit past ook bij ...

119026		tafelwagen, draagvermogen 500 kg, 2 etage(s) met opvanglegborden, laadvlak lengte x breedte 600 x 600 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden
195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buispanklem, van staal in blauw
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
524705		vuilniszakstandaard, voor 70 - 120 liter zakken, hoogte x diameter 960 x 600 mm, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, deksel van kunststof in zilverkleurig