

## Bauer kiepbak

hoogte x lengte x breedte 600 x 800 x 600 mm, inhoud 0,3 m<sup>3</sup>, draagvermogen 500 kg, onderbouw voeten, zijplaten massief plaatstaal, gelakt in RAL3000 vuurrood



Artikelnummer: 984114

## Bauer Kiepbak

### voor heftrucktraverse

kiepbak

- hoogte x lengte x breedte 600 x 800 x 600 mm
- inhoud 0,3 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 500 kg
- kiepen via heftrucktraverse (als accessoire)
- door 2 pennen aan de traverse draaibaar
- onderbouw voeten
- legbord met profiel
- zijplaten massief plaatstaal
- staalconstructie
- gelakt in RAL3000 vuurrood
- 3-voudig stapelbaar
- gewicht 47 kg

## Technische details


baktype	kiepbak	onderbouw	voeten
inhoud	0,3 m <sup>3</sup>	inrijddiepte	420 mm
hoogte	600 mm	inrijdbreedte	450 mm
lengte	800 mm	kraan	nee
breedte	600 mm	stapelbaar	ja
draagvermogen	500 kg	nestbaar	nee

materiaal	staal	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
materiaaldikte stortwand	3 mm	oppervlak	gelakt
wand uitvoering	massief plaatstaal	kleur	vuurrood // RAL3000
stabiliteit/versteviging/schoren	geprofileerde zijwanden en bodem // versterkte rand	kleur uitvoering	vuurrood // RAL3000
vloerconstructie	met profiel	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
kantelfunctie	handmatig	type deksel	klapdeksel
uitvoering met kantelfunctie	Kantelen over traverse door gunstig lastzwaartepunt	inhoud levering	zonder stapeltraverse
onderrijdbaar	nee	gewicht	47 kg

## Gerelateerde Producten

345341		olie- en waterdichte uitvoering, voor kiepbak, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
518097		tweedelig klapdeksel, van staal, voor Gaasbox, breedte x diepte 600 x 800 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
518144		wielenset, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg
984191		heftrucktraverse, voor kiepbak met 0,3 m³ inhoud, hoogte x lengte x breedte 845 x 945 x 730 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood

## Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs