

Rack à Cadre Ouvert Noir 12 U - Rack Fixation Murale Latérale - 48 cm

StarTech ID: RK1219SIDEM



L'armoire serveur à cadre ouvert à fixation latérale/murale (12U, 48 cm de largeur) RK1219SIDEM vous permet de monter vos serveurs ou votre équipement audio/vidéo ou de réseau perpendiculairement au mur, pour un accès facilité aux appareils et à l'équipement installés. L'armoire serveur offre un accès libre à l'avant et l'arrière de vos appareils, permettant ainsi d'ajuster facilement le câblage, de voir les DEL et d'utiliser les boutons de configuration selon vos besoins. De plus, la configuration à montage latéral permet une plus grande profondeur de fixation que les racks à montage mural traditionnels. Construit en acier massif pressé à froid haute qualité pour une résistance et une durabilité accrue, le rack à cadre ouvert permet une circulation d'air optimale, tout en supportant un poids pouvant atteindre 159 kg. Le rack à fixation murale est également fourni avec toutes les vis et tous les écrous cage M5 nécessaires à la fixation de votre équipement, vous évitant ainsi d'avoir à les acheter séparément. Bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

Applications

- Idéal pour installer des commutateurs réseau à l'écart et en hauteur sur le mur d'une succursale, d'un entrepôt ou d'une grande surface
- Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, réparties dans toute l'organisation
- Montage de composants de distribution ou de diffusion audio/vidéo

Features

- Les trous de fixation murale sont espacés de 40,6 cm, de centre à centre, pour une fixation sur des montants en bois standard (montage facile sur le béton ou l'acier également)
- Le paquet comprend toutes les vis et tous les écrous nécessaires au montage de l'équipement
- Montage de l'équipement perpendiculaire au mur
- Construction robuste en acier massif pressé à froid
- Cadre ouvert pour une circulation d'air optimale
- Livrée complètement montée et prête à l'emploi

Technical Specifications

Warranty	Lifetime
Rack Type	4-Post
Hauteur U	12U
Type de cadre	Cadre ouvert
Options de fixation	Montage en façade (avant et arrière)
Fixation sur le mur	Oui
Type de porte avant	Ouvert
Normes de l'industrie	EIA RS310-D
Ventilateur(s)	Non
Capacité de poids	159 kg [351.4 lb]
Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Largeur externe	567 mm [22.3 in]
Hauteur externe	660 mm [26 in]
Profondeur externe	540 mm [21.3 in]
Poids du produit	18.8 kg [41.5 lb]
Profondeur de montage maximal	530 mm [20.9 in]
Emballage à plat	Non
Poids brut	22.6 kg [49.9 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Rack 12U
Inclus dans le paquet	48 - Vis M5
Inclus dans le paquet	48 - Ecrous cage M5

Certifications, Reports and Compatibility

