


Vacuümheffers

Voor een horizontale transport van niet poreuze, stabiele en vlakke platen van oa metaal, kunststof.



Kenmerken

- Types VLA worden pneumatisch aangedreven.
- Types GLA worden aangedreven d.m.v. elektrische vacuÛmpomp.

Veiligheid:


- VacuÛmbeveiliging tegen loslaten.
- Akoestisch signaal bij onderdruk.
- Veiligheidsbeugel voor voldoende afstand.
- Manometer, vacuÛmcontrole.
- Akoestische signaal inclusief.
- Oplaadbare batterijen en lader.
- Minimale luchtdruk voor type VLA moet 6-7 Bar zijn.

Voordelen:

- Ergonomische handeling door 1 persoon.
- Onderhoudsarm.

Optie

- GLA types zijn ook uitvoerbaar met accu-vacuÛmpomp.
- Accu, inclusief laadapparaat. (GLA)
- Handmechanisch roteren en kantelen.
- VacuÛmheffers voor hout en steen op aanvraag.
- Hogere capaciteiten op aanvraag.



BELANGRIJK

Altijd de materiaalspecificaties en afmetingen (L x B x D) van de te heffen plaat cq werkstuk doorgeven. Grotere tonnages en/of andere specificaties op aanvraag.

Type	Veilige werklust (kg)	Aantal zuigers	Zuigerafmeting (mm)	L x B (mm)	Bouwhoogte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
GLA4F-0.25	250	4	250	1750 x 1150	620	55	3660001
GLA4F-0.5	500	4	300	1750 x 1150	620	55	3660003
GLA6F-0.5	500	6	250	2200 x 1200	620	90	3660005
GLA6F-1.0	1000	6	300	2200 x 1200	620	90	3660007
GLA8F-1.0	1000	8	250	2750 x 1150	620	150	3660009
GLA8F-1.5	1500	8	300	2750 x 1150	620	150	3660011
GLA10F-2.0	2000	10	300	2750 x 1150	620	200	3660012
VLA4F-0.25	250	4	250	1750 x 1150	620	55	3660013
VLA4F-0.5	500	4	300	1750 x 1150	620	55	3660015
VLA6F-0.5	500	6	250	2200 x 1200	620	90	3660017
VLA6F-1.0	1000	6	300	2200 x 1200	620	90	3660019
VLA8F-1.0	1000	8	250	2750 x 1150	620	150	3660021
VLA8F-1.5	1500	8	300	2750 x 1150	620	150	3660023