



**HSM SECURIO P44i -
3,9 x 40 mm mit
separatem
Schneidwerk**

Artikelnummer	1873121C
EAN	4026631058971
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Anwendungsbereich	Abteilung
Schutzklasse (DIN 66399)	hoch, sehr hoch
Schnittbreite	3.9 mm
Partikellänge	40 mm
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-4, O-4, F-1, T-5, E-4
Schnittleistung in Blatt 80g/m ²	43-45
Schnittleistung in Blatt 70g/m ²	48-50
Schnittgut	Diskette, Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern, USB-Stick
Eingabebreite	400 mm
Behälter-/Auffangvolumen	205 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	2696
Schnittgeschwindigkeit	85 mm/s
Durchsatzleistung pro h	110 kg
Geräuschpegel (Leerlauf)	55 dB(A)
Leistungsaufnahme	1900 W
Spannung	220-230 V
Frequenz	50 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	700 x 1105 x 592 mm
Gewicht	111 kg
Farbe	weiß