

## Rollerständer

Höhe x Länge x Tiefe 407 x 1006 x 242 mm, 6 Einstellplätze (Nutzung einseitig), Aus Stahl feuerverzinkt mit Lackierung in RAL3020 Verkehrsrot, Ausgestattet mit automatischer Ver- und Entriegelung des Lenkers



Artikelnummer: 226237

## Rollerständer

### optimale Abstellmöglichkeit für Tretrroller

Rollerständer

- Höhe x Länge x Tiefe 407 x 1006 x 242 mm
- 6 Einstellplätze (Nutzung einseitig)
- Bügel in Dreieckform
- Aus Stahl feuerverzinkt mit Lackierung in RAL3020 Verkehrsrot
- Ausgestattet mit automatischer Ver- und Entriegelung des Lenkers
- Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

## Technische Details

Außeneinrichtung	Zweiradständer	Einstellbügel Form	Dreieckform
Zweiradständertyp	Rollerständer	Ständer Ausstattung	automatische Ver- und Entriegelung des Lenkers
Höhe	407 mm	Befestigungsart	zum Aufdübeln
Länge	1006 mm	Material	Stahl
Tiefe	242 mm	Oberfläche Ständer	feuerverzinkt // lackiert
Einstellplätze Anzahl	6	Farbe Ständer	verkehrsrot // RAL3020
Nutzung	einseitig	Gewicht	15 kg

