


bott

Fahrbare Werkbank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 965 x 1050 x 550 mm, Tischplatte aus Stahl, mit Beschichtung, Ausstattung: 1 Schrank, Mit Doppel-Flügeltür, Verschließbar mit Drehriegelschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Puverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot, Unterbau 4 Rollen

Artikelnummer: 233231



Fahrbare Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 965 x 1050 x 550 mm
- Tischplatte aus Stahl, mit Beschichtung
- Ausstattung: 1 Schrank
- Mit Doppel-Flügeltür
- Verschließbar mit Drehriegelschloss
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Puverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot
- Unterbau 4 Rollen
- Rad Ø 125 mm

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Tischtyp	Werkbank	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Höhe	965 mm	Oberfläche Front	mit Puverbeschichtung
Breite	1050 mm	Farbe Front	purpurrot // RAL3004
Tiefe	550 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
höhenverstellbar	nein	Schließsystem	Drehriegelschloss
Werkbank Ausstattung	1 Schrank	Türen Anzahl	1 Stück
Oberfläche Korpus	mit Puverbeschichtung	Türtyp	Doppel-Flügeltür
abschließbar	ja	fahrbar	ja
Material Platte	Stahl	Rollen Anzahl / Art	4 Rollen
Oberfläche Platte	beschichtet	Rad-Ø	125 mm
Material Gestell	Stahl	Gewicht	47,197 kg

Zubehör

233013



Fachteiler, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 235 x 310 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

102657



Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün

217145



Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall

218389



Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung

230322



Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen