

Scangrip Nachtsicht-Stirnlampe NIGHT VIEW

Leuchtmittel: COB-LED, Lichtstrom 80
- 160 Lumen, Mit verstellbarem
Kopfband, Leuchtweite 0,5 m,
Abstrahlwinkel 60 / 120 °, Mit Akku

Artikelnummer: 254504




SCANGRIP

3 YEARS
WARRANTY



Nachtsicht-Stirnlampe

- Höhe x Länge x Breite 43 x 105 x 52 mm
- Leuchtmittel: COB-LED
- Lichtstrom 80 - 160 Lumen
- Mit verstellbarem Kopfband
- Leuchtdauer 5 h
- Leuchtweite 0,5 m
- Abstrahlwinkel 60 / 120 °
- Sensorfunktion zum Einschalten und für Farbwechsel von weiß auf rot
- Ladezeit 4 h
- Mit Akku
- Kompatibel mit Lithium-Polymer
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
- 3 Jahre Garantie



Technische Details

Werkzeugtyp	Industrielampe	Leuchte Ausstattung	verstellbares Kopfband
Lampentyp	Nachtsicht-Stirnlampe	Leuchte Funktion	Sensorfunktion zum Einschalten und für Farbwechsel von weiß auf rot
Leuchtmitteltyp	COB-LED	Länge	105 mm
Leuchtweite	0,5 m	Höhe	43 mm
Leuchtdauer	5 h	Breite	52 mm
Lichtstrom	80-160 Lumen	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
dimmbar	nein	IP Schutzart	65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Abstrahlwinkel	60-120 °	Garantie	3 Jahre
Spannungsversorgung	Akku	WEEE-Registrierungsnummer	DE24837723
Akkutyp	Lithium-Polymer	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Akkuleistung	1,6 Ah	Gewicht	0,25 kg
Ladezeit	4 h		