


Thurmetall Schubladenschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1005 x 695 mm, 8 Schublade(n), Verschießbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 500640



THURMETALL



5 YEARS WARRANTY



Thurmetall Schubladenschrank

mit 200 kg Schubladentraglast

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1005 x 695 mm
- 8 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 2x75 mm/4x100 mm/1x150 mm/1x200 mm
- Konstruktion aus Stahl
- mit Griffleiste
- Traglast je Schublade 200 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Schubladen mit Farbleitsystem
- Mit Einzelauszugssperre
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung












- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie

Technische Details





| | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Möbeltyp | Schrank | Einteilungsraster quer | 30 mm |
| Schranktyp | Schubladenschrank | Einteilungsraster längs | 50 mm |
| Material | Stahl | Auszugsführung Schublade | mit Teleskopschiene |
| Höhe | 1000 mm | Auszug Schublade | 100 % |
| Breite | 1005 mm | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet |
| Tiefe | 695 mm | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Schrank Ausstattung | Schubladen | Auszugssperre | Einzelauszugssperre |
| Schubladen Anzahl | 8 Stück | abschließbar | ja |
| Höhenverstellraster Schublade | 25 mm | Schließsystem | Zylinderschloss |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 2x75 mm/4x100 mm/1x150 mm/1x200 mm | Mitteltrennwand | nein |
| Fronthöhe 75 mm | 2 Stück | Griff | Griffleiste |
| Fronthöhe 100 mm | 4 Stück | fahrbar | nein |
| Fronthöhe 150 mm | 1 Stück | Zertifizierung | GS // TÜV |
| Fronthöhe 200 mm | 1 Stück | Garantie | 5 Jahre |
| Schubladentraglast | 200 kg | Gewicht | 160 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 501093 |  | Trennwand, 3 Längsteiler + 4 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 150 mm, Breite 900 mm |
| 501095 |  | Trennwand, 3 Längsteiler + 4 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 200 / 250 mm, Breite 900 mm |
| 501109 |  | Trennwand, 6 Längsteiler + 14 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 900 mm |
| 501110 |  | Trennwand, 6 Längsteiler + 14 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 900 mm |
| 501111 |  | Trennwand, 6 Längsteiler + 14 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 150 mm, Breite 900 mm |
| 501112 |  | Trennwand, 6 Längsteiler + 14 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 200 / 250 mm, Breite 900 mm |
| 501147 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 42 Kästen, 30 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 900 mm |
| 501148 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 42 Kästen, 30 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 900 mm |
| 501160 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 27 Kästen, 27 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 900 mm |

| | | |
|--------|---|---|
| 501161 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 27 Kästen, 27 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 900 mm |
| 501168 |  | Schaumgummieinlage, passend für Schubladenbreite 900 mm, Breite 900 mm, In schwarz |
| 501172 |  | Anti-Rutschmatte, passend für Schubladenbreite 900 mm, Breite x Tiefe 900 x 400 mm, Stärke 5 mm, In anthrazit |
| 532138 |  | Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 30 mm |
| 532139 |  | Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 50 mm |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 147357 |  | Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt |
| 194847 |  | Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau |
| 974176 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot |