

PAVOY

Fahrbare Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 915 x 1090 x 600 mm, Tischplatte aus Multiplex, Traglast 400 kg, 4-Fußgestell, Ausstattung: 1 Schrank, 2 Ablageböden, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 528761



PAVOY Mobile Werkbank

Fahrbare Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 915 x 1090 x 600 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 25 mm
- Traglast 400 kg
- 4-Fußgestell
- Ausstattung: 1 Schrank, 2 Ablageböden
- links 2 Ablageböden
- rechts 1 Schrank
- Traglast je Schublade 20 kg
- Schubladen kugelgelagert
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Unterbauten rechts	1 Schrank
Tischtyp	Werkbank	Schubladentraglast	20 kg
Gestellform	4-Fußgestell	Auszugsführung Schublade	kugelgelagert
Höhe	915 mm	Material Platte	Multiplex
Breite	1090 mm	Farbe Platte	Buche
Tiefe	600 mm	Material Gestell	Stahl
Stärke Platte	25 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Traglast	400 kg	Farbe Gestell	lichtgrau
höhenverstellbar	nein	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
elektrisch leitend	nein	fahrbar	ja
Werkbank Ausstattung	1 Schrank, 2 Ablageböden	Garantie	10 Jahre
Unterbauten links	2 Ablageböden	Gewicht	52 kg