

Einwegpalette

Aus PE-Regenerat, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 1000 mm, Traglast statisch / dynamisch 2500 / 800 kg, Unterbau 9 FüÙe, Oberdeck durchbrochen

VE 5 Stück



Artikelnummer: 531766

Export-/Einwegpalette

ohne Sicherungsrand

Einwegpalette





- Aus PE-Regenerat
- Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 1000 mm
- Traglast statisch / dynamisch 2500 / 800 kg
- Allseitig einfahrbar
- Unterbau 9 FüÙe
- Oberdeck durchbrochen
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Temperaturbeständig -10 °C bis +60 °C
- Gewicht 6,5 kg

Technische Details

Verpackungstyp	Palette	Unterbau	9 FüÙe
Palettentyp	Einwegpalette	Lebensmittelgeeignet	nein
Höhe	150 mm	Temperaturbeständigkeit	-10 °C bis +60 °C
Länge	1200 mm	Einfahrlänge	900 mm
Breite	1000 mm	Einfahrbreite	700 mm
Traglast statisch	2500 kg	Traglast dynamisch	800 kg
Material	PE-Regenerat	Sicherungsrand	nein
Einfahrmöglichkeit	Allseitig	nestbar	ja
Oberdeck Konstruktion	durchbrochen	Gewicht	6,5 kg

stapelbar ja

Dazu passt auch ...

202873		Sackkarre, Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
204206		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm, Inhalt 61 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
240208		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 82 mm