


Technisch specificatieblad

Vloerdoos UDHOME4 met universele drager UT3, 3-voudige VDE, messing
Artikelnr. 7427204



Vierkante vloerdoos voor toepassing in droog onderhouden holle vloeren en voor inbouw in afwerkvloeren binnen. Inbouwbehuizing met voorgestante invoeropeningen voor buizen (M25). Bovenste deel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimum installatiehoogte is 95 mm, het nivelleringsbereik + 30 mm.



CuZn Messing

Opmerking extra producttekst	Meegeleverd zijn twee universele dragers UT3, een 3-voudige contactdoos met afdekplaat en twee losse afdekplaten voor apparatuur met draagring.
Extra productbeschrijving 1	

Stamgegevens



Bestelnr.	7427204
Type	UDHOME4 2M V
Omschrijving 1	Complete inbouweenheid
Omschrijving 2	met veiligheidswandcontactdoos
Materiaal	Messing
Materiaal-afk.	CuZn
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	388,00 kg/100 st.

Technisch specificatieblad

Vloerdoos UDHOME4 met universele drager UT3, 3-voudige VDE, messing
Artikelnr. 7427204



Technische gegevens



Lengte	199,00 mm
Breedte	199,00 mm
Afmeting h	95,00 mm
Breedte buitenmaat	199,00 mm
Breedte inbouwmaat	205,00 mm
Lengte buitenmaat	199,00 mm
Lengte inbouwmaat	205,00 mm
Aantal inbouwdozen	2,00
Dikte vloerbedekking	15,00 mm
Beschermraam vloerbekleding	<input type="checkbox"/>
Uitvoering	vierkant
Hoogte dekvloer	95-110 mm
Vloerhoogte	95-125 mm
Geschikt voor nat onderhoud	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor inbouw in holle vloer	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor ondervloerkanaal	<input type="checkbox"/>
Met uitsparing vloerbekleding	<input checked="" type="checkbox"/>
Nivelleerbereik	95,00 - 125,00 mm