

Productkenmerken en karakteristieke gegevens



| | |
|---|---|
| Armatuurtype | Opbouwarmatuur voor vochtige ruimten en overdekte buitenruimten. |
| Armatuuroptiek | Met opalen PC afdekking. |
| Aangesloten vermogen | 32 W |
| Power factor | 0,95 |
| Kleurtemperatuur | 4.000 K |
| Opgegeven lichtstroom | 4.000 lm |
| Lichtrendement | 125 lm/W |
| Verwisselbaarheid van lichtbronnen | No - Protection against intrus |
| Levensduur | L80 (25 °C) = 50.000 h |
| Kleurweergave-index | 80 |
| Kleurtolerantie | 3 SDCM |
| Fotobiologische klasse | Groep 0 - geen risico |
| Armatuurkleur | RAL7035 Lichtgrijs |
| Armatuurbehuizing | Armatuurbehuizing van geëxtrudeerd PC profiel uit één stuk. PC eindkappen met uv-bescherming. |
| Elektrische uitvoering | Met elektronische transformator, schakelbaar. |
| Soort aansluiting | Plug-in aansluiting |
| nominale frequentie | 0/50/60 Hz |
| nominale spanning | 220 - 240 V |
| Totale harmonische vervorming (THD) < % | 14 % |
| IFS-markering | Ja |
| Beschermklasse | IP66 |
| Beschermklasse aan de zijde van de ruimte | IP66 |
| Beschermcategorie | I |
| Slagvastheid (IK) | IK10 |
| Gloeidraadbestendigheid | 850 °C |
| Omgevingstemperatuur | 35 °C |
| Lengte net | 1.493 mm |
| Breedte-net | 76 mm |
| Hoogte net | 67 mm |
| Gewicht | 2,0 kg |

light distribution curve

**Deveo Fit 1500 4000-840 PC
TX369762**

 ■ C0 - C180
 ■ C90 - C270

 UGR I = 22,9
 UGR g = 24,4
 DIN 5040: A40
 UTE: 0,93 E + 0,07 T
 CEN Flux Code: 44 74 92 93 100 9 30 59 7

Verkrijgbaar toebehoren

| Artikel | Omschrijving |
|--|---|
|  ZBATL2 6923300 | Diefstalbeveiliging. (absoluut noodzakelijk voor wandmontage). |
|  ZBWM 7425600 | Zwenkbare montagebeugel voor wand- of plafondmontage van waterdichte LED-armaturen 1 set. |

Aanbestedingstekst

Opbouwarmatuur voor vochtige ruimten en overdekte buitenruimten. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food (DIN 10500). Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Voor plafond-, wand- en pendelmontage. De wandmontage is horizontaal of verticaal mogelijk. Diefstalveilige montage mogelijk door middel van afzonderlijk te bestellen diefstalbeveiliging. Montageclips en triangelbeugel voor hangende montage meegeleverd. Verschuifbare montageclips. Met opalen PC afdekking. Armatuurlichtstroom 4000 lm, aansluitvermogen 32,00 W, lichtrendement van de armatuur 125 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Gemiddelde opgegeven levensduur $L80(t_a 25^\circ\text{C}) = 50.000$ h. Armatuurbehuizing van geëxtrudeerd PC profiel uit één stuk. PC eindkappen met uv-bescherming. Kleur lichtgrijs (RAL 7035). Afmetingen (L x B): 1493 mm x 76 mm, armatuurhoogte 67 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): $-20^\circ\text{C} - +35^\circ\text{C}$. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP66, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK10, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 850°C . Gewicht: 2,0 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. De armatuur is geschikt voor gebruik op 230 V-gelijkspanningsvoeding (DC). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.

Toebehoren voor de serie:

Bij horizontale wandmontage is gebruik van het toebehoren ZBATL (diefstalbeveiliging) verplicht. ZBATL2, TOC 69 23 300

Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

| Energie-efficiëntieklasse | Typeaanduiding |
|---------------------------|----------------|
| D | SI-B8T14B560EU |
| D | 86002101-00 |
| D | SI-B8T07B280EU |
| D | 86002129-00 |