

| | |
|---------------------------|------------|
| Produktbezeichnung | BHK-63/119 |
| Artikelnummer | 40543 |
| Hersteller | ETHERMA |



Produktbeschreibung

Elektrischer Badheizkörper, weiß, 800W, 230V

Der Badheizkörper BHK dient zur Erwärmung von Bädern und Handtüchern. Der Heizkörper in formschöner Ausführung, ohne sichtbare Schweißnähte, ist frostsicher bis -20 °C und mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt. Der Thermostat regelt die Oberfläche des Heizkörpers in 2 Stufen (45 °C und 60 °C). Das Gerät besitzt einen Ein-/Aus-Schalter mit LED-Anzeige sowie eine 2 Stunden-Timerfunktion. Optional ist die Funksteuerung BHK-TH erhältlich für Wochen- und Tagesprogramm sowie Temperatursturzerkennung - wodurch er Ökodesign-Richtlinien konform wird. Gerätetiefe: 85 mm, Schutzart: IP X5 Schutzklasse I, Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016, Steckeranschlussleitung: 1.5 m rechts, CE konform.

Technische Details

| | | | |
|---|--------------|---|-----------------|
| Ausführung Heizkörper | gerade | Anzahl der Rohre | 22 |
| Kollektorart | sonstige | Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung | 800 Watt |
| Mit Konsole | ✘ | Max. Leistungsaufnahme der Lüfter | 0 Watt |
| Schwenkbar | ✘ | Versorgungsspannung | 230 230 Volt |
| Form des Stahlungsrohres | rechteckig | Frequenz der Versorgungsspannung | 50 50 Hertz |
| Werkstoff | Stahl | Breite | 630 Millimeter |
| Mit Lüfter | ✘ | Höhe | 1190 Millimeter |
| Position Bedienpanel | sonstige | Tiefe | 85 Millimeter |
| Geeignet für drahtlose Fernbedienung | ✓ | Gewicht | 14 Kilogramm |
| Mit Fernbedienung | ✘ | | |
| Leistungsregelung | elektronisch | | |
| Mit Zeitschaltuhr | ✘ | | |
| Farbe | weiß | | |
| Glanzgrad | glänzend | | |
| Schutzart (IP) | IPX4 | | |
| Schutzklasse | I | | |
| Digitalanzeige | ✘ | | |
| Busfähig | ✘ | | |
| Programmierbar | ✘ | | |
| Lernfähig | ✘ | | |
| Verbrauchsanzeige | ✘ | | |
| Bedienung über App | ✘ | | |
| Mit Befestigungsmaterial | ✓ | | |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | ✘ | | |

