

## Callisto Sokkellamp Grafiet 110lm 3000K Ra>80 Faseafsijding

Artikelcode: 923005  
 EAN: 7021989230052



### Elektrisch

System wattage: 3W  
 Spanning: 220-240V  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 115, B16: 184, C10: 134, C16: 215

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 110lm  
 Werkzaamheid: 37 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 3000K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>80  
 MacAdams factor: SDCM: 3  
 levensduur: L70/B50>50,000  
 Lichtverdeling: Direct/Asymmetric  
 Optiek: Helder glas  
 Bundelhoek: 65°/85°

### Controle/dimmen

Type: Faseafsijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

### Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: F

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
 Kleur: Grafiet  
 Materiaal afdekking: Gehard glas

### Montage/Aansluiting



Montage: Paal, wand, sokkel of aardstaaf, Buiten  
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Breedte (mm) W: 180  
 Hoogte (mm) H: 600  
 Diepte (D): 100  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 2.28 / 1.9

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 615 x 188 x 108



7 0 2 1 9 8 9 2 3 0 0 5 2