


ALLNET Touch Display Tablet 15 Zoll PoE mit 4GB/16GB, RK3566 Android 11 schwarz

>>> [Zum Shop-Artikel](#)



EAN CODE



Advertising ALLinOne PC mit Rockchip RK3566 CPU und Android 11. 4GB Ram / 16GB Speicher. Erweiterbar durch USB und SD-Karten. Auflösung 1920x1080 FullHD, PoE (Power over Ethernet).

Der 3566 ist ein neuer Prozessor aus dem Hause Rockchip und ist optimal geeignet als Visualisierungsdisplay.

Der Power Touch Button in der Front ist softwareseitig deaktivierbar.

OTA Update APK: <https://fileshare.allnet.de/s/zuB1YJxxS7k6aUP>

Model NO. ALL-POE Tablet 15Zoll RK3566		
Product Type	15" POE	
Description		
System	CPU/GPU	Rockchip RK3566 quad core processor, CPU – Quad-core Arm Cortex-A55, GPU – Mali-G52EE GPU
	RAM	4GB
	ROM	16GB
	System	Android 11
Display	screen	15 Zoll IPS Panel
	resolution	1920x1080 Wide viewing
	Contrast	1000:1

	Brightness	500nits
Network	WiFi	802.11a/b/g/n 2,4/5GHz
	Ethernet	POE 30,4 at
	Bluetooth	YES
	3G	Support external 3G USB dongle
Jack	SD	Support SD card (Max 32G)
	Mini USB	Mini USB
	USB Host x 3	USB Host 3.0/2.0
	RJ-45	built in
	DC	DC input
	Headset	3.5mm stereo headphone/micro output
Multimedia	Video	Video decode – H.264/H.265/VP9 Video encode – 1080p60 H.264/H.265
	Audio	MP3/WMA/AAC etc.
	Picture	jpeg, jpg
other functions	Wireless mouse	Support
	Wireless keyboard	Support
	Speak	2Wx2
	Camera	2 million pixel camera
	OSD Language	Multi language OSD operation
attachment	Adapter	12V/2A Power Supply included
	Desktop Bracket	Standard
	Vesa	75x75mm

Einschränkungen:

Die Tablets können nicht mit Tablets der Main Brands verglichen werden. Das Android ist auf AOSP Basis aufgebaut. Einige Apps und Funktionen sind daher eingeschränkt und nicht funktional.

Merkmale

Merkmal	Wert
Abmessung:	403x253x34 mm
Alternative Betriebssysteme:	Linux;
Arbeitsspeicher (RAM):	4

Merkmal	Wert
Auflösung Panel:	1920x1080
Betriebssystem:	Android 11
Bluetooth:	ja;
Chipset:	RK3566
Diagonale:	10;
Einsatzbereiche:	indoor
Farbe Displayrand:	schwarz
Farbe Gehäuse:	schwarz;
Hauptspeicher:	16
Kamera:	ja
Mobilfunk:	nein
Montageart:	Vesa 75x75;
Produktart:	Tablet
SIP Einbindung:	Nein
Stromversorgung:	PoE und Netzteil
Touchscreen:	Capacitiv
Video Eingang:	nein
Gewicht:	3 Kg
Garantie:	12.00 Monate

Zubehör

Art.-Nr.	Name
104257	VESA Wandhalterung Flepo - omicron-1 für Tablet, Monitore
146334	VESA Wandhalterung für Tablet, Monitore sehr flach mit Sicherungsmöglichkeit 7,5 & 10 cm
186548	ALLNET PoE Injektor Gigabit PoE & PoE+ (15,4W/30W) / Kunststoffgehäuse / "ALL0488v6"
112270	ALLNET PoE Injektor Gigabit / PoE & PoE+ & PoE & LT PoE (15,4W/30W/60W/90W) / Metallgehäuse / "ALL048900v2"
138516	ALLNET Switch smart managed 5 Port Gigabit 60W / 4x PoE+ / 1x LAN / Lüfterlos / "ALL-SG8245PM"
157678	ALLNET Touch Display Tablet zbh. Schrauben Set 8xM3 u. 8xM4 zur Befestigung an Vesa Halterung

Art.-Nr.	Name
198301	VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm, schwarz. Bodenmontage
198302	VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm, weiß. Bodenmontage
149144	VESA Adapterplatte Mini-PC an VESA Monitor-Halterung
161472	VESA Desktop Standfuß Halterung Flex für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm
155194	ALLNET Touch Display Tablet 15 Zoll zbh. Einbauset Einbaurahmen + Blende Silber
194999	ALLNET Touch Display Tablet 15 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen Schwarz
195000	ALLNET Touch Display Tablet 15 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen Schwarz Schmal
195001	ALLNET Touch Display Tablet 15 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen Silber Breit
195002	ALLNET Touch Display Tablet 15 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen Silber Schmal
195009	ALLNET Touch Display Tablet 15 Zoll zbh. Wandmontage Einbaurahmen für Unterputz/Hohlraum aufliegend
206229	ALLNET Touch Display Tablet 15 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen, weiß breit
206230	ALLNET Touch Display Tablet 15 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen, weiß schmal
206389	ALLNET Ersatznetzteil 12V/2,5A Unterputznetzteil rund Standard 76mm Egston
200763	ALLNET Wireless AC 800Mbps USB WLAN Stick Dongle ALL-WA0300AC
210287	ALLNET Ersatznetzteil zbh. Hohlbuchse -> Hohlstecker Adapterkabel Verlängerung -> 5,1mm x 2,1mm 1,5m
133125	ALLNET Passives Injektor Adapter Kabel Set DC Hohlstecker Adapter 5.5 mm gerader Stecker
188381	ALLNET PoE Injektor Gigabit PoE & PoE bt (15,4W/30W/60W/95W) / IEEE802.3bt Kunststoffgehäuse / "ALL0495BT"
158949	Rock Pi Kabel USB zbh. USB 3.0 Male Type A to A 1,5m

Klicken Sie hier um weitere Artikel aus dieser Kategorie in unserem Shop zu entdecken.