

Artikelnummer: 195796

Kurzbeschreibung: Luchtreiniger IDEAL AP25, voor ruimteafmetingen 15-35 m², B 351 x D 223 x H 452 mm, HEPA en actief koolfilter.



Langbeschrijving: Luchtreiniger IDEAL AP25, voor ruimteafmetingen 15-35 m², B 351 x D 223 x H 452 mm, HEPA en actief koolfilter.: De luchtreiniger IDEAL AP25 is geschikt voor ruimteafmetingen van 15 tot 35 m². Met zijn HEPA en actief koolfilter verwijdert het apparaat betrouwbaar onzuiverheden en schadelijke stoffen uit de ruimtelucht. De effectieve meerlaagse filter verwijdert stof, fijnstof, allergenen en ziekteverwekkers uit de omgevingslucht - waardoor de IDEAL AP25 ideaal is voor mensen met een allergie. De compacte luchtreiniger filtert sigarettenrook, uitlaatgassen, dampen en slechte geuren net zo effectief. Het uitgekende ontwerp met tweezijdige luchtinlaatgleuven zorgt voor een optimale luchtstroom en ondersteunt de reinigingsprestaties van de filters. Voor verschillende omgevingsvereisten biedt de IDEAL AP25 luchtreiniger een 3-traps automatische modus, een turbomodus voor maximale filterprestaties en een energiebesparende nachtmodus. De betreffende bedieningsinstelling wordt via het centrale bedieningspaneel uitgevoerd. Geïntegreerde verlichtingselementen bieden continue informatie over de huidige luchtkwaliteit en blootstelling aan PM2,5 fijnstofdeeltjes. Een praktische filtervervangingsindicator geeft aan dat het HEPA- of actiefkoolfilter moet worden vervangen. Dit maakt het voor u gemakkelijker om te zorgen voor een constant schone lucht in de ruimte. Gemiddeld wordt de wijziging aangevoeld 1 keer per jaar doorgevoerd, afhankelijk van het gebruik. Bovendien overtuigt de IDEAL AP25 met zijn stille werking: afhankelijk van de ingeschakelde modus ligt het geluidsniveau tussen 25 en 57 dB. Dit zorgt voor een stille omgeving, zelfs bij frequent, intensief gebruik.

Meer details:

- Filtert schadelijke deeltjes, allergenen en chemische verontreinigingen, zoals Stof en fijnstof (PM10, PM2,5 en kleiner), pollen, bacteria, schimmelsporen, sigarettenrook, dampen, enz.
- Aanbevolen voor mensen met een allergie
- Geschikt voor ruimtes met een oppervlakte van 15 - 35 m².
- Meerlaagse filters: HEPA- en actieve koolfilters
- Luchtinlaat aan beide zijden voor optimale filterprestaties
- Reinigingscapaciteit: tot 250 m³/h, eenheidscapaciteit: 7 - 55 W
- 3-traps automatische modus, turbo modus, nachtmodus, 3-traps automatische modus, turbo modus
- 4 ventilatorstanden
- Eenvoudige bediening via het centrale aanraakscherm
- Laag energieverbruik
- Laag geluidsniveau: 25 - 57 dB
- Continue luchtbevochtiging, weergave van de huidige luchtkwaliteit, PM2,5 display, filtervervangingsindicator (filter moet gemiddeld om de 12 maanden worden vervangen).
- Aansluiting: 220 - 240 V, 50 Hz
- Afmetingen: B 351 x D 223 x H 452 mm.
- Gewicht: 6 kg

