



Wendelfeld. 2.1 x 2.5mm

Maße in mm

10.10.1997

gezeichnet: K. Matthey	Halogenlampe 24V 40W Ba15d/19	Artikel-Nr.: 847057		
geprüft:				
			100-1	

Eigentum von
Property of

SPEZIALLAMPENFABRIK
DR. FISCHER GmbH

DIEZ/LAHN - DEUTSCHLAND
Zertifiziert ISO 9001 No. 09 100 5273

M 2:1

MESSPANNUNG	24V					
MESSPOSITION	parallel zur Photozellenachse					
LEBENSDAUERPOS.	0 - 90°					
EIN-AUSSCHALT-ZYKLUS						
EINZELHEITEN	Eine Stunde altern bei Betriebsspannung zum Messen 2 min. einbrennen					
NAME	WERT	EINHEIT	TOL.	SPEZIFIKATION	AQL	INSTRUKTIONEN
Leistung	40	W	±12%			
Spannung	24	V				
Lichtstrom	700	lm	-12%			
Lichtausbeute	17,5	lm/W				
Lichtverlust	.	.				
Lebensdauer	1000	h				
Überspannungstest	10	%				
Sockel	Ba15d/19					
Zentrierung	1	mm				
Sockelfestigkeit	5	Nm				
gezeichnet: K. Matthey	Halogenlampe 24V 40W Ba15d/19			Artikel-Nr.: 847057		10.10.1997
geprüft:						
					100-2	
Eigentum von Property of	SPEZIALLAMPENFABRIK DR. FISCHER GmbH		DIEZ/LAHN - DEUTSCHLAND			
				Zertifiziert ISO 9001 No. 09 100 5273		