




Gehäuse mit geradem Kabelausgang und Rändel- oder Verriegelungsschrauben

Bezeichnung	Kontaktzahlen	Artikelnummer	Maßzeichnung	Maße in mm
-------------	---------------	---------------	--------------	------------


Gehäuse³⁾ aus schwarzem Kunststoff, mit kurzen Verriegelungsschrauben	9	09 67 009 0442
	15	09 67 015 0442
	25	09 67 025 0442
	37	09 67 037 0442
	50	09 67 050 0442




Gehäuse³⁾ aus metallisiertem Kunststoff, mit kurzen Verriegelungsschrauben Bitte ergänzen Sie für Befestigungsart Gewinde 4-40 UNC ▶ 4 Gewinde M3 ▶ 2	9	09 67 009 04 . 3
	15	09 67 015 04 . 3
	25	09 67 025 04 . 3
	37	09 67 037 04 . 3
	50	09 67 050 04 . 3

	a	b	c	d	e	
					min.	max.
15	40,0	34,7	15,2	33,3	3,3	8,5
25	53,2	39,7	15,2	47,0	3,5	11,0
37	70,0	39,7	15,2	63,5	3,5	11,0
50	67,5	39,7	18,2	61,1	9,3	12,0

Rändelschraube für metallisierte Gehäuse Gewinde UNC Gewinde M3	9-50	09 67 000 9925 ²⁾
	9-50	09 67 000 9930 ²⁾




Geschirmtes Gehäuse Bitte Gehäuse und Schirmbleche bestellen Gehäuse geschirmt⁴⁾ aus schwarzem Kunststoff mit Rändelschraube	9	09 67 009 0422
	15	09 67 015 0422
	25	09 67 025 0422
	37	09 67 037 0422



	A	B	C	D
9	35,0	54	19,1	34
15	43,0	54	19,1	34
25	57,5	54	19,1	34
37	74,0	54	19,1	34

Schirmbleche⁴⁾ metallisiert (Crimpzange siehe Kapitel 20)	9	09 67 009 0421
	15	09 67 015 0421
	25	09 67 025 0421
	37	09 67 037 0421



	Kabel-Ø (mm)	
	min.	max.
9	6,1	8,8
15	6,1	8,8
25	8,0	10,3
37	9,5	11,5

1) Einsatz von Rändelschrauben möglich. Bitte separat bestellen
 2) Je Gehäuse 2 Stück bestellen
 3) Betriebstemperatur: -20 °C ... +90 °C
 4) Betriebstemperatur: -55 °C ... +110 °C